

# Soket SEA-GS-7

Ürün numarası: 18666

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101
Montaj türü	dişli kovan ile
Kablo çıkışı	düz
Ürün ağırlığı	17 Gram
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Boyuna tırtıllı vida kilidi
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	4
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...250 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	2.5 kV
Kablo bağlantısı	Sf7
Kablo çapı	3.3 mm...6 mm
İzin verilen kablo çapı	4 mm...6 mm
İletkenin nominal kesiti	0.14 000013...0.75 000013
Koruma türü	IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	PBT
Gövde rengi	siyah
Vidalı kilitleme malzemesi	PBT

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	CR FPM
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç Beyaz bronz kaplama