

Yataklı silindir



DFP-80-50-PPV-A-S2

Ürün numarası: 186792
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Dönmeye karşı korumalı, temassız algılama için.
Çift tarafı piston kollu.

İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 50 mm |
| Piston çapı | 80 mm |
| Yastıklama | PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Yatak | Rulman yataklamalı |
| Tasarım yapısı | Yatak |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Versiyonlar | Piston miliyle |
| Çalışma basıncı | 0,5 ... 10 bar |
| Max. Hız | 0,9 m/s |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Yastıklama boyu | 32 mm |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti | 2.262 N |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 2.262 N |
| Hareket eden kütle | 4.041 g |
| Ürün ağırlığı | 8.814 g |
| Pnömatik bağlantı | G3/8 |
| Malzeme hakkında not | Bakır ve PTFE içermez |
| Material cover | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Material seals | NBR |
| Material housing | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Material piston rod | İslah çeliği |