


DUO kablo KM12-DUO-M8-GDGD

Ürün numarası: 18685

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 60 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 75 V
Müsaade edilen akım değeri	2,8 A
Koruma sınıfı	IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Elektriksel bağlantı	Erkek soket, düz / Dişi soket, düz M12x1 / M12x1 3-pinli / 3-pinli
Kablo yapısı	3x0,25
Kablo uzunluğu	0,6 m
Kablo gövdesinin rengi	gri
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR