

# Baęlantı kablosu KM12-M12-GSGD-5

Ürün numarası: 18686

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Çalışma gerilimi aralığı AC	$\leq 60$ V
Çalışma gerilimi aralığı DC	$\leq 75$ V
Müsaade edilen akım deęeri	2,8 A
Koruma sınıfı	IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Elektriksel baęlantı	Erkek soket, düz / Diři soket, düz M12x1 / M12x1 4-pinli / 4-pinli
Kablo yapısı	4x0,25
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo gövdesinin rengi	gri
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR