


# DUO kablo KM12-DUO-M8-GDWD

Ürün numarası: 18688

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	$\leq 60$ V
Çalışma gerilimi aralığı DC	$\leq 75$ V
Müsaade edilen akım değeri	2,8 A
Koruma sınıfı	IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	61 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket, düz / Dişi soket, düz M12x1 / M8 4-pin / 3-pin
Kablo yapısı	2x(3x0,25)
Kablo çapı	4,5 mm
Kablo uzunluğu	0,6 m
Bağlantı şekli	geçiş delikli diş açılmış erkek soket ile Bağlantı somunu ile
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Gövde için malzeme bilgisi	PUR
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Pirinç Altın yaldızlı