


# Fiş SEA-GS-M8

Ürün numarası: 18696

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Bağlantı şekli	dişli burçlu
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	9 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli M8x1 Düz fiş / lehim bağlantısı
Çalışma gerilimi aralığı DC	$\leq 60$ V
Çalışma gerilimi aralığı AC	$\leq 60$ V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	3 A
Aşırı gerilim dayanımı	1,5 kV
Kablo bağlantısı	Pg7
Müsaade edilebilir kablo çapı	3,5 ... 5 mm
Bağlantı kesidi	0,25 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-40 ... 85 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, rakor somunu	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç Altın yaldızlı