

Basınç besleme pleyti


VIGP-03-7,0

Ürün numarası: 18741
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

[Valf adası için](#)

[İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	36 mm
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı	3 ... 6 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 V
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Ürün ağırlığı	570 g
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	Dişi dişli
Valfin bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pnömatik bağlantı 5	G1/2