


# Pin adaptörü SIE-GA

Ürün numarası: 18780

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Operating voltage range AC	250 V
Operating voltage range DC	250 V
Surge strength	2,5 kV
Acceptable current load at 40°C	4 A
Degree of contamination	3
CE mark (see declaration of conformity)	to EU directive low-voltage devices
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Max. tightening torque for locking	0,6 Nm
Ürün ağırlığı	23,5 g
Elektriksel bağlantı	4-pinli Tasarım A M12x1 Erkek soket, düz
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Nickel-plated brass
Malzeme hakkında not	Conforms to RoHS
Material information for crimp connectors	Pirinç Nikel kaplamalı ve altın yaldızlı