


Kablo dağıtıcı ASI-KVT-FK

Ürün numarası: 18786

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	7,2 g
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 75 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 60 V
Müsaade edilen akım değeri	3 A
Bağlantı kesidi	1,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-30 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz