


Kablo soketi ASI-SD-PG-M12

Ürün numarası: 18789

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	27,6 g
Elektriksel bağlantı	4-pinli Soket, düz Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 125 V
Müsaade edilen akım değeri	3 A
Kablo bağlantısı	Pg9
Bağlantı kesidi	0,75 mm ²
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-40 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, rakor somunu	Nikel kaplı
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz