

# Solenoid bobinli valf


## MN2H-5/3G-D-02-12DCA

Ürün numarası: 187932

FESTO

In accordance with ISO 15407/-1, with solenoid coil and manual override, without plug socket.

Products to be discontinued. Available until 2009.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                      | Değer   |
|--|---|
| Valf fonksiyonu                              | 5/3 closed  |
| Tetikleme şekli                              | elektriksel   |
| Width  | 18 mm   |
| Standart nominal debi                        | 500 l/min   |
| Çalışma basıncı                              | 3 ... 10 bar  |
| Tasarım yapısı                               | Piston sürgüsü  |
| Geriye dönme şekli                           | mekanik yay   |
| Koruma sınıfı                                | IP65  |
| Nominal genişlik                             | 6 mm  |
| Valf dilimi genişliği                        | 19 mm   |
| Egzost hava fonksiyonu                       | kısılabilir   |
| Sızdırmazlık prensibi                        | yumuşak   |
| Montaj konumu                                | istenildiği gibi  |
| Uygun olduğu standart                        | VDMA 24563  |
| Yardımcı el kumanda                          | Aksesuarlı, kilitli   |
| Kumanda şekli                                | Pilotlu   |
| Pilot basıncı beslemesi                      | dahili  |
| Akış yönü                                    | tek yönlü   |
| Kapama süresi                                | 22 ms   |
| Kapama süresi                                |   |
| Açma süresi                                  | 17 ms   |
| Karakteristik bobin değerleri                | 12V DC: 1,4W<br>24 V AC: 50 Hz, switching power: 3 VA, holding capacity: 2.4 VA<br>24V AC: 60Hz |
| Kullanım havası                              | filtered compressed air, grade of filtration 40 µm, lubricated or unlubricated                  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK      | 2   |
| Kullanım havası sıcaklığı                    | -10 ... 50 °C   |
| Çevre sıcaklığı                              | -10 ... 50 °C   |
| Ürün ağırlığı                                | 220 g   |
| Elektriksel bağlantı                         | Erkek soket<br>DIN 43650' e göre<br>Tasarım C   |
| Bağlantı şekli                               | geçiş delikli   |
| Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14         | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti   |
| Pilot egzost bağlantısı 82/84                | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti   |
| Pnömatik bağlantı 1                          | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti   |
| Pnömatik bağlantı 2                          | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti   |
| Pnömatik bağlantı 3                          | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti   |
| Pnömatik bağlantı 4                          | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti   |
| Pnömatik bağlantı 5                          | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti   |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR   |
| Gövde için malzeme bilgisi                   | Alüminyum pres döküm  |