

# Solenoid bobinli valf


## MN2H-5/3E-D-02-S-12DCA

Ürün numarası: 187935

FESTO

In accordance with ISO 15407/-1, with solenoid coil and manual override, without plug socket.

Products to be discontinued. Available until 2009.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Valf fonksiyonu                         | 5/3 exhausted   |
| Tetikleme şekli                         | elektriksel   |
| Width                                   | 18 mm   |
| Standart nominal debi                   | 500 l/min   |
| Çalışma basıncı                         | -0,9 ... 10 bar   |
| Tasarım yapısı                          | Piston sürgüsü  |
| Geriye dönme şekli                      | mekanik yay   |
| Koruma sınıfı                           | IP65  |
| Nominal genişlik                        | 6 mm  |
| Valf dilimi genişliği                   | 19 mm   |
| Egzost hava fonksiyonu                  | kısılabilir   |
| Sızdırmazlık prensibi                   | yumuşak   |
| Montaj konumu                           | istenildiği gibi  |
| Uygun olduğu standart                   | VDMA 24563  |
| Yardımcı el kumanda                     | Aksesuarlı, kilitli   |
| Kumanda şekli                           | Pilotlu   |
| Pilot basıncı beslemesi                 | harici  |
| Akış yönü                               | çift yönlü  |
| Pilot basıncı                           | 3 ... 10 bar  |
| Kapama süresi                           | 28 ms   |
| Kapama süresi                           |   |
| Açma süresi                             | 18 ms   |
| Karakteristik bobin değerleri           | 12V DC: 1,4W<br>24 V AC: 50 Hz, switching power: 3 VA, holding capacity: 2.4 VA<br>24V AC: 60Hz |
| Kullanım havası                         | filtered compressed air, grade of filtration 40 µm, lubricated or unlubricated<br>Vakum         |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2   |
| Kullanım havası sıcaklığı               | -10 ... 50 °C   |
| Kullanım havası                         | filtered compressed air, grade of filtration 40 µm, lubricated or unlubricated                  |
| Çevre sıcaklığı                         | -10 ... 50 °C   |
| Ürün ağırlığı                           | 220 g   |
| Elektriksel bağlantı                    | Erkek soket<br>DIN 43650' e göre<br>Tasarım C   |
| Bağlantı şekli                          | geçiş delikli   |
| Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14    | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti   |
| Pilot egzost bağlantısı 82/84           | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti   |
| Pnömatik bağlantı 2                     | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti   |

| Özellik                                      | Değer   |
|--|---|
| Pnömatik bağlantı 3                          | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 4                          | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 5                          | VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR   |
| Gövde için malzeme bilgisi                   | Alüminyum pres döküm                          |