


Soket

MSSD-EB-M12-MONO

Ürün numarası: 188024

FESTO

MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H valfleri için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Bağlantı şekli	Merkezi M2,5 vida ile bobinli valf üzerine
Ürün ağırlığı	13,18 g
Elektriksel bağlantı 1	Soket, EN 175301-803, C tipi
Elektriksel bağlantı 2	Düz fiş, M12x1, 2-pin, A-kodlu
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 24 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	12 ... 24 V
Müsaade edilen akım değeri	0,12 A
Aşırı gerilim dayanımı	2,5 kV
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	saydam
Malzeme, vida tipi kilitleme	Çelik, nikel kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR NBR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Gümüş kaplı bakır alaşım Pirinç, altın kaplama