

Kısa stroklu silindir ADVC-4-5-A-P

Ürün numarası: 188055

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 5 mm |
| Piston çapı | 4 mm |
| Sönümleme | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tasarım | Piston Piston mili |
| Konum algılama | Yok |
| Çalışma basıncı | 0.2 MPa...0.8 MPa 2 Bar...8 Bar 29 000032...116 000032 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 5.7 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 7.5 N |
| Hareketli kütle | 0.25 Gram |
| Ürün ağırlığı | 4.3 Gram |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: geçiş deliği ile aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı | M3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | Dövme alüminyum alaşım eloksallı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR NBR |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım eloksallı |
| Piston mili malzemesi | Dövme alüminyum alaşım eloksallı |