


# Kısa stroklu silindir AEVC-16-5-A-P

Ürün numarası: 188105

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	5 mm
Piston çapı	16 mm
Geri çekilmiş piston milinde yay geri dönüş kuvveti	5 N
Sönümleme	Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Tasarım	Piston Piston mili
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	0.15 MPa...1 MPa 1.5 Bar...10 Bar 21.75 000032...145 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	115 N
Hareketli kütle	8 Gram
Ürün ağırlığı	37 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: geçiş deliği ile aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik