


Manifold

VIGM-04-D-1

Ürün numarası: 18831

FESTO

Valf adası için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	ISO 5599-2
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Çalışma basıncı	-0,9 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	UL - Recognized (OL)
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/2
Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm