



Basınç yükseltici DPA-100-16

Ürün numarası: 188399

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Piston çapı	100 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Çift pistonlu basınç yükseltici
Basınç göstergesi	G1/4 hazırlandı
Çıkış basıncı 2	4 Bar...16 Bar
Çalışma basıncı	2 Bar...10 Bar
Basınç kontrol aralığı	4 Bar...16 Bar
Giriş basıncı 1	2 Bar...10 Bar
Basınç kontrol aralığına ilişkin not	Regülatör yayı tamamen gerildiğinde maks. çıkış basıncı %40 değerinde aşılabilir.
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	13000 Gram
Montaj türü	dişi dişi ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu