



# Solenoid bobinli valf

## MGTBH-5/2K-FR-110AC-NA

Ürün numarası: 188400  
Üretimden kalkacak ürün

NAMUR' a göre delik bağlantıları - VDE/VDI 3845' e göre.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	35 mm
Standart nominal debi	400 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Nominal genişlik	8 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısımlabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Yardımcı el kumanda	kilitli
Kumanda şekli	Pilotlu
Akış yönü	çift yönlü
Pilot basıncı	2 ... 10 bar
b değeri	0,25
C değeri	1,1 l/sbar
Kapama süresi	90 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	20 ms
Karakteristik bobin değerleri	110 V AC: 50 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA 110 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA
Müsaade edilebilir frekans dalgalanmaları	+/- 10 %
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Elektriksel bağlantı	Soket Vidalı klemens M20x1,5
Hava almasını açma yönünde bağlantı	dahili
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 2	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı pleyti
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR