


Manifold blok VIGI-04-D-3

Ürün numarası: 18841
Üretimden kalkacak ürün

[Valf adası için](#)
İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
[destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	ISO 5599-2
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Çalışma basıncı	-0,9 ... 16 bar
Müsaade edilebilirlik	UL - Recognized (OL)
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1
Pnömatik bağlantı 4	G1/2
Pnömatik bağlantı 5	G1
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Alüminyum pres döküm