


Yuvarlak kesitli silindir DSEU-8-10-P-A-MQ

Ürün numarası: 188740

FESTO

Kapak, hava bağlantısı silindir eksenine dik
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	8 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Çapraz hava bağlantısı
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	0 ... 80 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	23 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	30 N
0 mm strokda hareket eden kütle	4,3 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	2,3 g
0 mm strokda ana ağırlık	14,4 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik