


Uç pleyti IEPR-04-D-2

Ürün numarası: 18878

FESTO

Valf adası için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma basıncı	-0,9 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	UL - Recognized (OL)
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 3	G3/4
Pnömatik bağlantı 5	G3/4