


Manifold VIGK-04-D-2

Ürün numarası: 18886

FESTO

Valf adası için

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------|----------------------|
| Standarda dayalı | ISO 5599-2 |
| Valf yerlerinin max. sayısı | 1 |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 16 bar |
| Kullanım havası | Filtrelenmiş hava |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Müsaade edilebilirlik | UL - Recognized (OL) |
| Bağlantı pleytin bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G3/4 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G3/4 |
| Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm |