

Vakum tutucu ESG-2

Ürün numarası: 189167

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|--|
| Vantuz çapı | 2 mm |
| Montaj konumu | dikey |
| Özellikler | antistatik |
| Tasarım | Üst vakum bağlantısı Yan tarafta vakum bağlantısı yükseklik kompanzatorü ile |
| Vantuz tutucu eşleşmesi | Boyut 1 |
| Vantuz biçimi | yuvarlak yassı |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| Ortam sıcaklığı | -30 °C...200 °C |
| Vakum portu | M3 M10x1 QS-4 PK-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Vantuz malzemesi | BR FPM NBR PUR VMQ (silikon) |