

Vakum emiřli kavrayıcı ESG-4

Ürün numarası: 189168

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Vantuz çapı	4 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Özel karakteristikler	Antistatik
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte Vakum bağlantısı yanda Yükseklik dengeleyicili uzun yükseklik kompanzatorlü
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükük 1
Emme vantuzu şekli	yuvarlak düz
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-30 ... 200 °C
Vakum bağlantısı	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)