

# Vakum emiřli kavrayıcı ESG-8

Ürün numarası: 189170

FESTO



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kiřisel deęerler konfigürasyonunuza baęlıdır.

Özellik	Deęer
Vantuz çapı	8 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Özel karakteristikler	Antistatik
Tasarım yapısı	Vakum baęlantısı üstte Vakum baęlantısı yanda Yükseklik dengeleyicili uzun yükseklik kompanzatorlü
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükük 2
Emme vantuzu řekli	yuvarlak düz
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-]
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklıęı	-30 ... 200 °C
Vakum baęlantısı	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)