

Vakum emiřli kavrayıcı ESG-15

Ürün numarası: 189172

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Vantuz çapı	15 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Özel karakteristikler	Antistatik
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte Vakum bağlantısı yanda Yükseklik dengeleyicili uzun yükseklik kompanzatorlü
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükük 3
Emme vantuzu şekli	yuvarlak düz Yuvarlak, ekstra derin
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-:]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-30 ... 200 °C
Vakum bağlantısı	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)