

Vakum emiřli kavrayıcı ESG-60

Ürün numarası: 189177

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Vantuz çapı	60 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte Vakum bağlantısı yanda Yükseklik dengeleyicili uzun yükseklik kompanzatorlü
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölç 5
Emme vantuzu şekli	yuvarlak düz Derin yuvarlak Yuvarlak, ekstra derin
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-:]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-30 ... 200 °C
Vakum bağlantısı	G1/8 G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkollan®