

Vantuz tutucu ESH-HA-1-PK

Ürün numarası: 189194

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|---|
| Hacim | 0.09 cm ³ |
| Montaj konumu | dikey |
| Tasarım | Üst vakum bağlantısı |
| Vantuz tutucu eşleşmesi | Boyut 1 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1: 2010 [7:-:] dayalı atmosferik hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-A1-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 3 Gram |
| Montaj türü | kilit somunu ile |
| Vantuz sabitlemesi | Çap 3 mm |
| Vakum portu | PK-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR Çelik |
| Tutma braket malzemesi | Alüminyum Pirinç, nikel kaplı POM Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik |