

# Vantuz tutucu ESH-HA-3-PK

Ürün numarası: 189198

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Hacim	0.274 cm <sup>3</sup>
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Üst vakum bağlantısı
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 3
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	10 Gram
Montaj türü	kilit somunu ile
Vantuz sabitlemesi	M4
Vakum portu	PK-4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR Çelik
Tutma braket malzemesi	Alüminyum Pirinç, nikel kaplı POM Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik