


Vantuz tutucu ESH-HA-6-G

Ürün numarası: 189202

FESTO

Yükseklik dengeleyicisiz, vakum bağlantısı üstten, vantuz tutucunun bağlantısı ortadaki iki altköşe somun ile.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Hacim	7,234 cm ³
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölçü 6
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	200 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Vantuz bağlantısı	M20x2
Vakum bağlantısı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tutucu	Alüminyum Nikel kaplı pirinç POM İslah çeliği Yüksek alışımlı çelik