


Vantuz tutucu ESH-HB-2-QS

Ürün numarası: 189205

FESTO

Yükseklik dengeleyicisiz, vakum bağlantısı yandan.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Hacim	0,418 cm ³
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı yanda
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölçü 2
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	13 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Vantuz bağlantısı	Çap 4 mm
Vakum bağlantısı	QS-6
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR Çelik
Malzeme, tutucu	Alüminyum Nikel kaplı pirinç POM İslah çeliği Yüksek alışımlı çelik