

Vantuz tutucu ESH-HC-4-PK

Ürün numarası: 189220

FESTO

Yükseklik dengeleyicili, vakum bağlantısı üstten, vantuz tutucunun bağlantısı ortadaki altkõşe somun ile.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici | 6 mm |
| Hacim | 0,911 cm ³ |
| Montaj pozisyonu | dikey |
| Tasarım yapısı | Vakum bağlantısı üstte Yükseklik dengeleyicili |
| Vantuz tutucunu düzenlemek | Büyükük 4 |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-A1-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 31 g |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Vantuz bağlantısı | M6 |
| Vakum bağlantısı | PK-4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR Çelik |
| Malzeme, tutucu | Alüminyum Nikel kaplı pirinç POM İslah çeliği Yüksek alışımlı çelik |