

Vantuz tutucu ESH-HCL-3-PK

Ürün numarası: 189228

FESTO

Uzun yükseklik dengeleyici ile, vakum bağlantısı üstten, vantuz tutucunun bağlantısı ortadaki iki altköşe somun ile.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	20 mm
Hacim	1,383 cm ³
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte Yükseklik dengeleyicili
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölçü 3
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	46 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Vantuz bağlantısı	M4
Vakum bağlantısı	PK-4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR Çelik
Malzeme, tutucu	Alüminyum Nikel kaplı pirinç POM İslah çeliği Yüksek alımlı çelik