


# Vantuz tutucu ESH-HD-3-QS

Ürün numarası: 189237

FESTO

Yükseklik dengeleyicili, vakum bağlantısı yandan,vantuz tutucunun bağlantısı ortadaki altıköşe somun ile.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	6 mm
Hacim	0,573 cm <sup>3</sup>
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı yanda Yükseklik dengeleyicili
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükük 3
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	46 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Vantuz bağlantısı	M4
Vakum bağlantısı	QS-6
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR Çelik
Malzeme, tutucu	Alüminyum Nikel kaplı pirinç POM İslah çeliği Yüksek alışımlı çelik