


Vantuz tutucu ESH-HDL-1-QS

Ürün numarası: 189243

FESTO

Uzun yükseklik dengeleyici ile, vakum bağlantısı yandan, vantuz tutucunun bağlantısı ortadaki iki altköşe somun ile.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	10 mm
Hacim	0,272 cm ³
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı yanda Yükseklik dengeleyicili
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölçü 1
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	29 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Vantuz bağlantısı	Çap 3 mm
Vakum bağlantısı	QS-4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR Çelik
Malzeme, tutucu	Alüminyum Nikel kaplı pirinç POM İslah çeliği Yüksek alışımli çelik