

Vantuz tutucu ESH-HDL-5-G

Ürün numarası: 189251

FESTO

Uzun yükseklik dengeleyici ile, vakum bağlantısı yandan, vantuz tutucunun bağlantısı ortadaki iki altköşe somun ile.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	30 mm
Hacim	1,667 cm ³
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı yanda Yükseklik dengeleyicili
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükük 5
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	273 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Vantuz bağlantısı	M10
Vakum bağlantısı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tutucu	Alüminyum Nikel kaplı pirinç POM İslah çeliği Yüksek alışımlı çelik