


Vantuz tutucu ESH-HE-2-M5

Ürün numarası: 189254

FESTO

Yükseklik dengeleyicisi yok, direkt vidalamak için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2 mm
Hacim	0,036 cm ³
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölç 2
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	3 g
Bağlantı şekli	erkek dişli Vakum portu üzerinden
Vantuz bağlantısı	Çap 4 mm
Vakum bağlantısı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	İşlenmiş alüminyum alışımlı NBR POM Çelik
Malzeme, tutucu	İslah çeliği