


# Vantuz tutucu ESH-HE-5-G1/4

Ürün numarası: 189257

FESTO

Yükseklik dengeleyicisi yok, direkt vidalamak için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7 mm
Hacim	1,227 cm <sup>3</sup>
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölçü 5
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	24 g
Bağlantı şekli	erkek dişli Vakum portu üzerinden
Vantuz bağlantısı	M10
Vakum bağlantısı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	İşlenmiş alüminyum alışımlı NBR POM Çelik
Malzeme, tutucu	İslah çeliği