

Vantuz tutucu ESH-HF-3-M14X1

Ürün numarası: 189262

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	6 mm
Nominal genişlik	3.3 mm
Hacim	0.4 cm ³
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Üst vakum bağlantısı yükseklik kompanzatorü ile
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 3
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	54 Gram
Montaj türü	Erkek diş ile vakum bağlantısı üzerinden
Vantuz sabitlemesi	M4
Vakum portu	M14x1
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR POM
Tutma braketi malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik