



Vantuz ESS-8-SU

Ürün numarası: 189280

FESTO

Yedek parça, kolay değiştirilebilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Min. İş parçası yarıçapı	20 mm
Nominal genişlik	2 mm
Vantuz çapı	8 mm
Vantuz hacmi	0,03 cm ³
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	≤ 4 bar
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölçü 2
Emme vantuzu şekli	yuvarlak düz
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	2,3 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	5 N
Ürün ağırlığı	0,2 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	İç çap 4 mm
Renk	mavi
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	PUR