


Vantuz ESS-150-SU

Ürün numarası: 189327

FESTO

Kolay şekilde değiştirilebilir



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Min. İş parçası yarıçapı | 480 mm |
| Nominal genişlik | 10 mm |
| Vantuz çapı | 150 mm |
| Vantuz hacmi | 173,826 cm ³ |
| Bağlantının yönü | üstte |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Vantuz tutucunu düzenlemek | Büyükölçü 6 |
| Emme vantuzu şekli | yuvarlak düz |
| Mpa işletim basıncı | -95 ... 0 kPa |
| Çalışma basıncı | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Nominal çalışma basıncı | -70 kPa -0,7 bar |
| Nominal çalışma basıncı (psi) | -10,15 psi |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Nominal işletme basıncında tutma kuvveti | 900 N |
| Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet | 1.000 N |
| Ürün ağırlığı | 719 g |
| Bağlantı şekli | Vakum portu üzerinden |
| Vakum bağlantısı | M20x2 |
| Renk | mavi |
| Shore sertliği | 60 +/- 5 |
| Malzeme, vida dişli tapa | NBR Çelik, nikel kaplı Galvanizli ve krom kaplı çelik |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, vantuz | PUR |