


Vantuz ESS-200-SU

Ürün numarası: 189331

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	680 mm
Nominal genişlik	10 mm
Vantuz çapı	200 mm
Vantuz hacmi	245.454 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 6
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	1610 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	1000 N
Ürün ağırlığı	1198 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M20x2
Renk	mavi
Shore sertliği	60 +/- 5

Özellik	Değer
Vida dişli muylu malzemesi	NBR Çelik, nikel kaplama Çelik, galvanizli ve krom kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	PUR