

Vantuz ESS-40-EU

Ürün numarası: 189347

FESTO

Kolay şekilde değiştirilebilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Min. İş parçası yarıçapı	80 mm
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	40 mm
Vantuz hacmi	4,04 cm ³
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükklük 4
Emme vantuzu şekli	Yuvarlak, ekstra derin
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	67,6 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	46,5 N
Ürün ağırlığı	16,9 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	M6
Renk	mavi
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	Dövme alüminyum alaşım, nikel kaplı Nikel kaplı pirinç Galvanizli ve krom kaplı çelik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	PUR