


# Vantuz ESS-80-BN

Ürün numarası: 189394

FESTO

Kolay şekilde değiştirilebilir



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	10 mm
Min. İş parçası radyusu	430 mm
Nominal genişlik	6 mm
Vantuz çapı	80 mm
Vantuz hacmi	63,9 cm <sup>3</sup>
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükük 5
Emme vantuzu şekli	Yuvarlak, körükler 1.5 sarım
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	213,6 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	199,5 N
Ürün ağırlığı	139 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	M10
Renk	Siyah
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	Çelik, nikel kaplı POM Galvanizli ve krom kaplı çelik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	NBR