

# Vantuz ESS-10-CS

Ürün numarası: 189399

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	3.3 mm
Min. iş parçası yarıçapı	25 mm
Nominal genişlik	2 mm
Vantuz çapı	10 mm
Vantuz hacmi	0.29 cm <sup>3</sup>
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 3
Vantuz biçimi	3,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-30 °C...180 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	3.9 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	1 N
Ürün ağırlığı	1.6 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M4
Renk	şeffaf
Shore sertliği	50 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	VMQ (silikon)