


Vantuz ESS-6X10-ON

Ürün numarası: 189410

FESTO

Kolay şekilde değiştirilebilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2,5 mm
Vantuz büyüklüğü	6x10 mm
Vantuz hacmi	0,106 cm ³
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükük 4
Emme vantuzu şekli	Oval, düz
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	2,9 N
Nominal çalışma basıncında yatay yanal kuvvet	7,5 N
Nominal çalışma basıncında dikey yanal kuvvet	12 N
Ürün ağırlığı	2 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	M6
Renk	Siyah
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	NBR