

Vantuz ESS-15X45-ON

Ürün numarası: 189415

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	6 mm
Vantuz boyutu	15x45 mm
Vantuz hacmi	1.57 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 5
Vantuz biçimi	oval yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	32 N
Nominal çalışma basıncında yatay yanal kuvvet	43 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet dikey	35 N
Ürün ağırlığı	23.8 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M10
Renk	siyah
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Vantuz malzemesi	NBR