



Darbe emici YSR-8-8-D

Ürün numarası: 189980

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	8
Strok	8 mm
Yastıklama	ayarlanabilir sert katarkarakteristik
Montaj konumu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	3 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,4 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	8 mm
Max. Dayama kuvveti	400 N
Strok başına max.enerji emme değeri	4 J
Saat başına max.enerji emme değeri	24.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,01 J
Geriye döme kuvveti	3 N
Ürün ağırlığı	60 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik