

Tek yönlü kavrama ünitesi FLSR-40-R

Ürün numarası: 19036

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Dönüş yönü	Saat yönünde
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	20.03 Nm
Ürün ağırlığı	1820 Gram
Gövde malzemesi	Alüminyum döküm
Kovan malzemesi	Sertleştirilmiş çelik
Mil malzemesi	Sertleşen çelik