


Perde geiř-otomatik baęlantı QSMS-5/32T-U

Ürün numarası: 190600

FESTO

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	Mini
Nominal genişlik	2,2 mm
Montaj konumu	istenildięi gibi
Tank büyükölüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1
evre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün aęırlıęı	6 g
Pnömatik baęlantı 1	Dıř ap 5/32" hortum için
Pnömatik baęlantı 2	Dıř ap 5/32" hortum için
özme halkasının rengi	grı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirin Nikel kaplı
özme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik